

**Garant**
**Cuțit de strunjire tip eco QT, pe stânga, Mărime coadă / plăcuță: 20/12mm**

**Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 250011 20/12  |
| GTIN               | 4045197648358 |
| Clasa articolului  | 21U           |

**Descriere**
**Execuție:**

Cu canale de răcire interioară orientate direct spre tăiș. Datorită răcirii prin duzele de precizie, încălzirea termică este redusă în mod eficient, întrucât jetul de lichid de răcire este îndreptat direct între așchii și muchia așchietoare. Pentru o productivitate mai mare, o durabilitate mărită și o siguranță sporită a procesului.

**Combinați avantajele Garant eco cu cele ale înlocuirii plăcuțelor fără cheie.**

**Se deblochează apăsând butonul – se schimbă plăcuța – se apasă brida.**

Timpul de schimbare se reduce semnificativ.

**Notă:**

Transferul lichidului de răcire este posibil doar împreună cu prinderile GARANT eco-System Cod 319001 – 319886 sau la o lungime a cozii de < 125 mm și Cod 317900.

Răcire interioară: da

Cod ISO Suport: DCLNR/L 2025X12

Plăcuță amovibilă compatibilă: CN.. 1204..

Lățimea funcțională L<sub>4</sub>: 32 mm

Lungime cap L<sub>1</sub>: 32 mm

Lungimea totală L: 91 mm

Portplăcuță: 259031 11

**Descriere tehnică**

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Plăcuță amovibilă compatibilă      | CN.. 1204.. |
| Lățimea funcțională L <sub>4</sub> | 32 mm       |

|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Mărime coadă               | 20 mm                               |
| Lungime cap L <sub>1</sub> | 32 mm                               |
| șurub pentru portplăcuță   | 259025 1                            |
| Mărimea plăcuței           | 12 mm                               |
| Cod ISO Suport             | DCLNR/L 2025X12                     |
| Portplăcuță                | 259031 11                           |
| Bridă                      | 259038 7                            |
| Lungimea totală L          | 91 mm                               |
| Serie                      | Eco                                 |
| Tip de utilizare           | pe stânga                           |
| Standard                   | DIN ISO 5610                        |
| Răcire interioară          | da                                  |
| Unghi de reglare κ         | 95 grad                             |
| Utilizare                  | Strunjire frontală                  |
| Utilizare                  | Strunjire longitudinală pe exterior |
| Tip produs                 | Cuțit de strunjit                   |

## Accesorii

|                                                                                                            |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15                                             | 674248 TX15 |
| Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim de torsiune 500 cNm | 659906 500  |