

Garant**Cuțit de strunjit, pe stânga, Mărime coadă / plăcuță: 20/09mm****Date comandă**

Numărul de comandă	250019 20/09
GTIN	4045197649997
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Mărime coadă	20 mm
Set de știfturi elastice	259047 3
Pârghie cu articulație	259015 9
Lungime cap L ₁	28 mm
Portplăcuță	259031 27
Mărimea plăcuței	9 mm
Șurub pentru pârghia cu articulație	259018 6
Set de arcuri	259044 5
Cod ISO Suport	PCLNR/L 2020K09
Plăcuță amovibilă compatibilă	CN.. 09T3..
Lățimea funcțională L ₄	25 mm
Lungimea totală L	125 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	95 grad

Fișă de date

Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Set de știfturi elastice 10 bucăți Tip 3	259047 3
Pârghie cu articulație Tip 9	259015 9
Portplăcuță Tip 27	259031 27
Șurub pentru pârghia cu articulație Tip 6	259018 6
Set de arcuri 10 bucăți Tip 5	259044 5