

**VNGA 160408, PT600M, Domeniu de utilizare: HART****Date comandă**

Numărul de comandă	255857 HART
GTIN	4960664546671
Clasa articolului	25F

Descriere**Execuție:**

Plăcuțe amovibile ceramice cu strat de acoperire **MEGACOAT**.

Categorie: PT600M

Formă: S02025

Adâncime de tăiere a_p : 0,1 - 0,9 mm

Avans f : 0,1 - 0,25 mm/rot

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 80 - 200 m/min

Descriere tehnică

Domeniu de utilizare	DUR
Avans f	0,1 - 0,25 mm/rot
Formă	S02025
Adâncime de tăiere a_p	0,1 - 0,9 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	80 - 200 m/min
Condiție de tăiere	continuă

Rază la colț	0,8 mm
Categorie	PT600M
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Ceramică
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VNGA 160408
Numărul de schimbări / tăișuri	4
Caracteristici nume produs	PT600M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire