

**Garant****Cuțit de strunjit, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 20/09mm****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 250018 20/09  |
| GTIN               | 4045197649928 |
| Clasa articolului  | 21T           |

**Descriere tehnică**

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Set de arcuri                       | 259044 5            |
| Cod ISO Suport                      | PCLNR/L 2020K09     |
| Mărimea plăcuței                    | 9 mm                |
| Plăcuță amovibilă compatibilă       | CN.. 09T3..         |
| Șurub pentru pârghia cu articulație | 259018 6            |
| Set de știfturi elastice            | 259047 3            |
| Portplăcuță                         | 259031 27           |
| Pârghie cu articulație              | 259015 9            |
| Lungime cap L <sub>1</sub>          | 28 mm               |
| Lățimea funcțională L <sub>4</sub>  | 25 mm               |
| Mărime coadă                        | 20 mm               |
| Lungimea totală L                   | 125 mm              |
| Standard                            | Normă de fabricație |
| Tip de utilizare                    | pe dreapta          |
| Răcire interioară                   | nu                  |
| Unghi de reglare κ                  | 95 grad             |

## Fișă de date

|            |                                     |
|------------|-------------------------------------|
| Utilizare  | Strunjire frontală                  |
| Utilizare  | Strunjire longitudinală pe exterior |
| Tip produs | Cuțit de strunjit                   |

### Accesorii

|  |           |
|--|-----------|
| Set de știfturi elastice 10 bucăți Tip 3 | 259047 3  |
| Șurub pentru pârgă cu articulație Tip 6  | 259018 6  |
| Pârgă cu articulație Tip 9               | 259015 9  |
| Set de arcuri 10 bucăți Tip 5            | 259044 5  |
| Portplăcuță Tip 27                       | 259031 27 |