

Garant**Cuțit de strunjit, pe stânga, Mărime coadă / plăcuță: 25/09mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 250019 25/09 |
| GTIN | 4045197654335 |
| Clasa articolului | 21T |

Descriere tehnică

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| Lungime cap L ₁ | 33 mm |
| Set de știfturi elastice | 259047 3 |
| Mărime coadă | 25 mm |
| Plăcuță amovibilă compatibilă | CN.. 09T3.. |
| Cod ISO Suport | PCLNR/L 2525M09 |
| Set de arcuri | 259044 5 |
| Portplăcuță | 259031 27 |
| Șurub pentru pârgă cu articulație | 259018 6 |
| Mărimea plăcuței | 9 mm |
| Pârgă cu articulație | 259015 9 |
| Lățimea funcțională L ₄ | 32 mm |
| Lungimea totală L | 150 mm |
| Standard | Normă de fabricație |
| Tip de utilizare | pe stânga |
| Răcire interioară | nu |
| Unghi de reglare κ | 95 grad |

Fișă de date

| | |
|------------|-------------------------------------|
| Utilizare | Strunjire frontală |
| Utilizare | Strunjire longitudinală pe exterior |
| Tip produs | Cuțit de strunjit |

Accesorii

| | |
|--|-----------|
| Set de știfturi elastice 10 bucăți Tip 3 | 259047 3 |
| Set de arcuri 10 bucăți Tip 5 | 259044 5 |
| Șurub pentru pârgă cu articulație Tip 6 | 259018 6 |
| Portplăcuță Tip 27 | 259031 27 |
| Pârgă cu articulație Tip 9 | 259015 9 |