

Garant

Cuțit de strunjire QuickTurn, pe stânga, Mărime coadă / plăcuță: 20/12mm



Date comandă

Numărul de comandă	250015 20/12
GTIN	4045197649850
Clasa articolului	21U

Descriere

Aplicație:

Înlocuirea plăcuțelor amovibile fără cheie în L. **Se deblochează apăsând butonul – se schimbă plăcuța – se apasă brida.**

Timpul de schimbare se reduce semnificativ.

Răcire interioară: nu

Cod ISO Suport: DCLNR/L 2025K12

Plăcuță amovibilă compatibilă: CN.. 1204..

Lățimea funcțională L₄: 32 mm

Lungime cap L₁: 32 mm

Lungimea totală L: 125 mm

Portplăcuță: 259031 3

Descriere tehnică

Lungime cap L ₁	32 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	CN.. 1204..
Lățimea funcțională L ₄	32 mm
Cod ISO Suport	DCLNR/L 2025K12
Portplăcuță	259031 3
Bridă	259038 7
șurub pentru portplăcuță	259025 4

Mărime coadă	20 mm
Mărimea plăcuței	12 mm
Lungimea totală L	125 mm
Serie	QuickTurn
Tip de utilizare	pe stânga
Standard	DIN ISO 5610
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	95 grad
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Portplăcuță	259201
Portplăcuță Tip 3	259031 3
Gheară de strângere	259351
Gheară de strângere Tip 7	259038 7
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim de torsiune 500 cNm	659906 500
Gheară de strângere	259531
Gheară de strângere Tip 11	259038 11
Șurub pentru portplăcuță Tip 4	259025 4
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Șurub pentru portplăcuță	259171