

## Garant

### Cuțit de strunjit tip eco scurt, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 16/12 mm



#### Date comandă

Numărul de comandă	250012 16/12
GTIN	4045197648372
Clasa articolului	21U

#### Descriere

##### Execuție:

Cu canale de răcire interioară orientate direct spre tăiș. Datorită răcirii prin duzele de precizie, încărcarea termică este redusă în mod eficient, întrucât jetul de lichid de răcire este îndreptat direct între așchii și muchia așchietoare. Pentru o productivitate mai mare, o durabilitate mărită și o siguranță sporită a procesului.

##### Notă:

Transferul lichidului de răcire este posibil doar împreună cu prinderile GARANT eco-System Cod 319001 – 319886 sau la o lungime a cozii de < 125 mm și Cod 317900.

Răcire interioară: da

Cod ISO Suport: PCLNR/L 1620X12

Plăcuță amovibilă compatibilă: CN.. 1204..

Lățimea funcțională L<sub>4</sub>: 25 mm

Lungime cap L<sub>1</sub>: 34 mm

Lungimea totală L: 81 mm

Portplăcuță: 259031 11

#### Descriere tehnică

Plăcuță amovibilă compatibilă	CN.. 1204..
Mărimea plăcuței	12 mm
Mărime coadă	16 mm
Cod ISO Suport	PCLNR/L 1620X12
Lățimea funcțională L <sub>4</sub>	25 mm

Arc	259046 1
Lungime cap L <sub>1</sub>	34 mm
Șurub pentru pârghia cu articulație	259018 2
Portplăcuță	259031 11
Pârghie cu articulație	259015 3
Lungimea totală L	81 mm
Tip de utilizare	pe dreapta
Standard	DIN ISO 5610
Răcire interioară	da
Unghi de reglare κ	95 grad
Tip produs	Cuțit de strunjit

## Accesorii

Portplăcuță Tip 11	259031 11
Pârghie cu articulație Tip 3	259015 3
Șurub pentru pârghia cu articulație Tip 2	259018 2
Arc Tip 1	259046 1