

Garant**Cuțit de strunjit, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 25/09mm****Date comandă**

Numărul de comandă	250018 25/09
GTIN	4045197649935
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Mărimea plăcuței	9 mm
Portplăcuță	259031 27
Lățimea funcțională L ₄	32 mm
Șurub pentru pârghia cu articulație	259018 6
Set de arcuri	259044 5
Set de știfturi elastice	259047 3
Pârghie cu articulație	259015 9
Lungime cap L ₁	33 mm
Mărime coadă	25 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	CN.. 09T3..
Cod ISO Suport	PCLNR/L 2525M09
Lungimea totală L	150 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	95 grad

Fișă de date

Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Portplăcuță Tip 27	259031 27
Șurub pentru pârghia cu articulație Tip 6	259018 6
Pârghie cu articulație Tip 9	259015 9
Set de știfturi elastice 10 bucăți Tip 3	259047 3
Set de arcuri 10 bucăți Tip 5	259044 5