

**Garant**
**Cuțit de strunjit tip eco scurt, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 20/12 mm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	250012 20/12
GTIN	4045197648389
Clasa articolului	21U

**Descriere**
**Execuție:**

Cu canale de răcire interioară orientate direct spre tăiș. Datorită răcirii prin duzele de precizie, încărcarea termică este redusă în mod eficient, întrucât jetul de lichid de răcire este îndreptat direct între așchii și muchia așchiitoare. Pentru o productivitate mai mare, o durabilitate mărită și o siguranță sporită a procesului.

**Notă:**

Transferul lichidului de răcire este posibil doar împreună cu prinderile GARANT eco-System Cod 319001 – 319886 sau la o lungime a cozii de < 125 mm și Cod 317900.

Răcire interioară: da

Cod ISO Suport: PCLNR/L 2020X12

Plăcuță amovibilă compatibilă: CN.. 1204..

Lățimea funcțională L<sub>4</sub>: 25 mm

Lungime cap L<sub>1</sub>: 34 mm

Lungimea totală L: 93 mm

Portplăcuță: 259031 11

**Descriere tehnică**

Mărime coadă	20 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	CN.. 1204..
Cod ISO Suport	PCLNR/L 2020X12
Arc	259046 1
Lățimea funcțională L <sub>4</sub>	25 mm

Mărimea plăcuței	12 mm
Pârghie cu articulație	259015 3
Lungime cap L <sub>1</sub>	34 mm
Portplăcuță	259031 11
Șurub pentru pârghia cu articulație	259018 2
Lungimea totală L	93 mm
Tip de utilizare	pe dreapta
Standard	DIN ISO 5610
Răcire interioară	da
Unghi de reglare κ	95 grad
Tip produs	Cuțit de strunjit

## Accesorii

Portplăcuță Tip 11	259031 11
Pârghie cu articulație Tip 3	259015 3
Arc Tip 1	259046 1
Șurub pentru pârghia cu articulație Tip 2	259018 2