


KOMET® Plăcuță amovibilă, BK8425, Denumire tip W83: 18-010

Date comandă

Numărul de comandă	236520 18-010
GTIN	4047109103429
Clasa articolului	24Q

Descriere
Execuție:

Profil ascuțit, cu muchii așchietoare rotunjite și spațiu de formare a așchiilor sinterizat.

Notă:

Valorile de referință se raportează la KUB Quatron® 235500 – 235505.

Tip: Uni

Cod ISO Plăcuță amovibilă: SOEX 060306

Avans f în oțel < 900 N/mm²: 0,16 mm/rot

Descriere tehnică

Denumire	18-010
Avans f în oțel < 900 N/mm ²	0,16 mm/rot
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SOEX 060306
Adâncime maximă de așchiere $a_{p\max}$ pentru canale complete	0,72 mm
Adâncime maximă de așchiere $a_{p\max}$ la frezare laterală	0,72 mm
Numărul de schimbări / tăișuri	4

Categorie	BK8425
Tip	Uni
Materialul sculei	Carbură
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru găurire