

Garant**Cuțit de strunjit, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 16/12mm****Date comandă**

Numărul de comandă	250018 16/12
GTIN	4045197649942
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Pârghie cu articulație	259015 2
Cod ISO Suport	PCLNR/L 1616H12
Mărimea plăcuței	12 mm
Mărime coadă	16 mm
Portplăcuță	259031 2
Lățimea funcțională L ₄	20 mm
Set de arcuri	259044 2
Șurub pentru pârghia cu articulație	259018 8
Lungime cap L ₁	25 mm
Set de știfturi elastice	259047 2
Plăcuță amovibilă compatibilă	CN.. 1204..
Lungimea totală L	100 mm
Standard	DIN ISO 5610
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	95 grad

Fișă de date

Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Pârghie cu articulație Tip 2	259015 2
Șurub pentru pârghia cu articulație Tip 8	259018 8
Set de arcuri 10 bucăți Tip 2	259044 2
Portplăcuță Tip 2	259031 2
Set de știfturi elastice 10 bucăți Tip 2	259047 2