

Garant**Cuțit de strunjit, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 20/12mm****Date comandă**

Numărul de comandă	250016 20/12
GTIN	4045197649874
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Mărime coadă	20 mm
Lungime cap L ₁	30 mm
Lățimea funcțională L ₄	25 mm
Cod ISO Suport	DCLNR/L 2020K12
Gheară, șurub, arc	259035 2
Plăcuță amovibilă compatibilă	CN.. 1204..
șurub pentru portplăcuță	259025 10
Mărimea plăcuței	12 mm
Portplăcuță	259031 2
Lungimea totală L	125 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	95 grad
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior

Fișă de date

Tip produs

Cuțit de strunjit

Accesorii

Șurub pentru portplăcuță Tip 10

259025 10

Portplăcuță Tip 2

259031 2

Unitate cu gheară Tip 2

259035 2

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX20

674248 TX20

Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm

659957 500