



KOMET KUB Quatron® Burghiu monobloc cu plăcuțe amovibile Coadă ABS®, 4xD, Ø DC: 15mm



Date comandă

Numărul de comandă	235507 15
GTIN	4047109091092
Clasa articolului	24P

Descriere

Aplicație:

Cu plăcuțe amovibile Cod 236520 – 236576. Nu se recomandă pentru prelucrarea oțelurilor inoxidabile (VA).

Notă:

Utilizare numai în condiții **stabile** de funcționare a mașinii. **Găurire cu deplasare a axului până la $V_{max} = 0,25 \text{ mm}$** , de ex. cu dispozitivul excentric de ajustare Cod 239010 – 239012. Ø maxim = D+0,5 mm poate fi obținut prin modulare. Alte dimensiuni pot fi livrate la cerere.

Descriere tehnică

Lungime utilă L_1	60 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SOEX 050204 13-...
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	239652 6IP1 (0,6 Nm)
Număr de dinți Z	1
Ø cozii ABS® D_s	50 mm
Serie	KUB Quatron®
Ø nominal D	15
Lungimea totală L	126 mm
Lungime activă L_A	95 mm

Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuțe amovibile până la	4xD
Coadă tip	ABS
Răcire interioară	da
Tip produs	Burghiu cu plăcuțe amovibile

Accesorii

Set de șuruburi de strângere Torx Plus® 10 buc. Acționare 6IP1	239652 6IP1
Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 0,6 Nm	211750 0,6