


**KOMET® Plăcuță amovibilă, BK8425, Denumire tip W83: 23-010**

**Date comandă**

Numărul de comandă	236520 23-010
GTIN	4047109103450
Clasa articolului	24Q

**Descriere**
**Execuție:**

Profil ascuțit, cu muchii așchietoare rotunjite și spațiu de formare a așchiilor sinterizat.

**Notă:**

**Valorile de referință se raportează la KUB Quatron® 235500 – 235505.**

Tip: Uni

Cod ISO Plăcuță amovibilă: SOEX 07T308

Avans  $f$  în oțel < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,16 mm/rot

**Descriere tehnică**

Denumire	23-010
Avans $f$ în oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,16 mm/rot
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SOEX 07T308
Adâncime maximă de așchiere $a_{p\max}$ la frezare laterală	0,88 mm
Adâncime maximă de așchiere $a_{p\max}$ pentru canale complete	0,88 mm
Numărul de schimbări / tăișuri	4

Categorie	BK8425
Tip	Uni
Materialul sculei	Carbură
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru găurire