

Garant**Cuțit de strunjit, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 20/12mm****Date comandă**

Numărul de comandă	250018 20/12
GTIN	4045197649959
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Set de știfturi elastice	259047 2
Plăcuță amovibilă compatibilă	CN.. 1204..
Mărimea plăcuței	12 mm
Pârghie cu articulație	259015 2
Cod ISO Suport	PCLNR/L 2020K12
Lungime cap L ₁	28 mm
Lățimea funcțională L ₄	25 mm
Set de arcuri	259044 2
Mărime coadă	20 mm
Portplăcuță	259031 2
Șurub pentru pârghia cu articulație	259018 2
Lungimea totală L	125 mm
Standard	DIN ISO 5610
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	95 grad

Fișă de date

Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Set de știfturi elastice 10 bucăți Tip 2	259047 2
Set de arcuri 10 bucăți Tip 2	259044 2
Pârghie cu articulație Tip 2	259015 2
Portplăcuță Tip 2	259031 2
Șurub pentru pârghia cu articulație Tip 2	259018 2