

Garant**Cuțit de strunjit, pe stânga, Mărime coadă / plăcuță: 25/12mm****Date comandă**

Numărul de comandă	250019 25/12
GTIN	4045197650023
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Lungime cap L ₁	33 mm
Mărimea plăcuței	12 mm
Set de arcuri	259044 2
Portplăcuță	259031 2
Plăcuță amovibilă compatibilă	CN.. 1204..
Șurub pentru pârghia cu articulație	259018 2
Pârghie cu articulație	259015 2
Set de știfturi elastice	259047 2
Lățimea funcțională L ₄	32 mm
Cod ISO Suport	PCLNR/L 2525M12
Mărime coadă	25 mm
Lungimea totală L	150 mm
Standard	DIN ISO 5610
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	95 grad

Fișă de date

Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Șurub pentru pârgă cu articulație Tip 2	259018 2
Portplăcuță Tip 2	259031 2
Set de arcuri 10 bucăți Tip 2	259044 2
Set de știfturi elastice 10 bucăți Tip 2	259047 2
Pârgă cu articulație Tip 2	259015 2