

Garant**Cuțit de strunjit, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 25/12mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 250016 25/12 |
| GTIN | 4045197649881 |
| Clasa articolului | 21T |

Descriere tehnică

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Portplăcuță | 259031 2 |
| șurub pentru portplăcuță | 259025 10 |
| Gheară, șurub, arc | 259035 2 |
| Lungime cap L ₁ | 33 mm |
| Mărimea plăcuței | 12 mm |
| Lățimea funcțională L ₄ | 32 mm |
| Cod ISO Suport | DCLNR/L 2525M12 |
| Plăcuță amovibilă compatibilă | CN.. 1204.. |
| Mărime coadă | 25 mm |
| Lungimea totală L | 150 mm |
| Standard | Normă de fabricație |
| Tip de utilizare | pe dreapta |
| Răcire interioară | nu |
| Unghi de reglare κ | 95 grad |
| Utilizare | Strunjire frontală |
| Utilizare | Strunjire longitudinală pe exterior |

Tip produs

Cuțit de strunjit

Accesorii

Șurub pentru portplăcuță Tip 10

259025 10

Unitate cu gheară Tip 2

259035 2

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX20

674248 TX20

Portplăcuță Tip 2

259031 2

Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm

659957 500