



KOMET KUB Quatron® Burghiu monobloc cu plăcuțe amovibile Coadă ABS®, 4xD, Ø DC: 22mm



Date comandă

Numărul de comandă	235507 22
GTIN	4047109091160
Clasa articolului	24P

Descriere

Aplicație:

Cu plăcuțe amovibile Cod 236520 – 236576.

Notă:

Utilizare numai în condiții **stabile** de funcționare a mașinii. **Găurire cu deplasare a axului până la $V_{max} = 0,25 \text{ mm}$** , de ex. cu dispozitivul excentric de ajustare Cod 239010 – 239012. Ø maxim = D+0,5 mm poate fi obținut prin modulare.

Alte dimensiuni pot fi livrate la cerere.

Descriere tehnică

Cod ISO Plăcuță amovibilă	SOEX 07T308 23-...
Lungime utilă L_1	88 mm
Ø cozii ABS® D_s	50 mm
Număr de dinți Z	1
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	239652 8IP1 (1,3 Nm)
Serie	KUB Quatron®
Ø nominal D	22
Lungimea totală L	154 mm
Lungime activă L_A	123 mm

Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuțe amovibile până la	4xD
Coadă tip	ABS
Răcire interioară	da
Tip produs	Burghiu cu plăcuțe amovibile

Accesorii

Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 1,3 Nm	211750 1,3
Set de șuruburi de strângere Torx Plus® 10 buc. Acționare 8IP1	239652 8IP1