

**Lampă de control cu LED și baterie, Ø capului de iluminare: 10mm****Date comandă**

Numărul de comandă	081421 10
GTIN	2050001894892
Clasa articolului	08C

Descriere**Execuție:**

Lămpi de inspectare foarte robuste din **aluminu masiv** cu cap de iluminat cu LED. Mânerul cu bateria, incl. arborele flexibil, sunt protejate împotriva stropirii. 1× oglindă de inspecție Ø 30 mm, magnet inelar.

Descriere tehnică

Tip de baterii	LR6
Flux luminos	25 lm
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081559 LR6
Zonă ATEX	Nicio zonă ATEX
Număr de baterii incluse	2
Ø cap	10 mm
Lungimea totală	490 mm
Alimentare cu energie	Cu baterii

Unghi de proiecție a luminii	10 grad
Tip produs	Lampă de inspectare

Accesorii

Soclu magnetic	081413
Baterii alcaline cu mangan Dimensiune internațională LR6	081561 LR6
Celulă buton / baterie specială Tip de baterii SL760	081560 SL760
Set de oglinzi pentru lampa de control cu LED / lampa de atelier2 buc.	081427