


KOMET® Plăcuță amovibilă, BK8425, Denumire tip W83: 32-010

Date comandă

Numărul de comandă	236520 32-010
GTIN	4047109103481
Clasa articolului	24Q

Descriere
Execuție:

Profil ascuțit, cu muchii așchietoare rotunjite și spațiu de formare a așchiilor sinterizat.

Notă:

Valorile de referință se raportează la KUB Quatron® 235500 – 235505.

Tip: Uni

Cod ISO Plăcuță amovibilă: SOEX 090408

Avans f în oțel $< 900 \text{ N/mm}^2$: 0,2 mm/rot

Descriere tehnică

Denumire	32-010
Avans f în oțel $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,2 mm/rot
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SOEX 090408
Adâncime maximă de așchiere $a_{p \max}$ pentru canale complete	1,1 mm
Adâncime maximă de așchiere $a_{p \max}$ la frezare laterală	1,1 mm
Numărul de schimbări / tășuri	4

Categorie	BK8425
Tip	Uni
Materialul sculei	Carbură
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru găurire