


**KOMET KUB Quatron® Burghiu monobloc cu plăcuțe amovibile Coadă ABS®, 3×D, Ø DC: 35mm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	235505 35
GTIN	4047109026797
Clasa articolului	24P

**Descriere**
**Execuție:**

**Cu coadă ABS®.**

**Aplicație:**

Cu plăcuțe amovibile Cod 236520 – 236576.

**Livrare:**

Inclusiv șuruburi de fixare (fără plăcuțe amovibile).

**Notă:**

A se utiliza doar în cazul condițiilor **stabile** de funcționare a mașinii.

**Găurire cu deplasare a axului până la  $V_{max} = 0,25$  mm**, de exemplu, cu dispozitivul excentric de ajustare Cod 239010 – 239012.

Ø maxim = D+0,5mm poate fi obținut prin modulare.

Alte dimensiuni pot fi livrate la cerere.

**Descriere tehnică**

Lungime utilă L <sub>1</sub>	105 mm
Ø cozii ABS® D <sub>s</sub>	50 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	239652 20IP (6,3 Nm)
Număr de dinți Z	1
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SOEX 120508 44-..
Serie	KUB Quatron®

Ø nominal D	35
pentru Ø inch	1 3/8 inch
Lungimea totală L	176 mm
Lungime activă L <sub>A</sub>	145 mm
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuțe amovibile până la	3×D
Coadă tip	ABS
Utilizare găurire	Găurire de centruire
Utilizare găurire	Condiționat găurire transversală
Utilizare găurire	Găurire transversală
Utilizare găurire	Găurire în set
Utilizare găurire	Pătrundere cu boltă
Utilizare găurire	Scurgere oblică
Utilizare găurire	Găurire oblică
Utilizare găurire	convex
Răcire interioară	da
Tip produs	Burghiu cu plăcuțe amovibile

## Accesorii

Tijă de 8 mm cu magnet cu suport de biți 1/4 inch Lungimea totală 50 mm	659874 50
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim de torsiune 1600 cNm	659906 1600
Set de șuruburi de strângere Torx Plus® 10 buc. Acționare 20IP	239652 20IP
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 1600 cNm	659957 1600