

**Garant****Cuțit de strunjit, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 32/12mm****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 250016 32/12  |
| GTIN               | 4045197681720 |
| Clasa articolului  | 21T           |

**Descriere tehnică**

|                                    |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Cod ISO Suport                     | DCLNR/L 3232P12                     |
| șurub pentru portplăcuță           | 259025 10                           |
| Mărimea plăcuței                   | 12 mm                               |
| Gheară, șurub, arc                 | 259035 2                            |
| Portplăcuță                        | 259031 2                            |
| Mărime coadă                       | 32 mm                               |
| Lățimea funcțională L <sub>4</sub> | 40 mm                               |
| Lungime cap L <sub>1</sub>         | 34 mm                               |
| Plăcuță amovibilă compatibilă      | CN.. 1204..                         |
| Lungimea totală L                  | 170 mm                              |
| Standard                           | Normă de fabricație                 |
| Tip de utilizare                   | pe dreapta                          |
| Răcire interioară                  | nu                                  |
| Unghi de reglare κ                 | 95 grad                             |
| Utilizare                          | Strunjire frontală                  |
| Utilizare                          | Strunjire longitudinală pe exterior |

Tip produs

Cuțit de strunjit

### Accesorii

|   |             |
|---|-------------|
| Unitate cu gheară Tip 2   | 259035 2    |
| Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX20                                | 674248 TX20 |
| Portplăcuță Tip 2   | 259031 2    |
| Șurub pentru portplăcuță Tip 10   | 259025 10   |
| Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm | 659957 500  |