

**Garant****Cuțit de strunjit, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 32/12mm****Date comandă**

Numărul de comandă	250018 32/12
GTIN	4045197654304
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Mărime coadă	32 mm
Mărimea plăcuței	12 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	CN.. 1204..
Lățimea funcțională L <sub>4</sub>	40 mm
Lungime cap L <sub>1</sub>	30 mm
Set de știfturi elastice	259047 2
Pârghie cu articulație	259015 2
Set de arcuri	259044 2
Portplăcuță	259031 2
Cod ISO Suport	PCLNR/L 3232P12
Șurub pentru pârghia cu articulație	259018 2
Lungimea totală L	170 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	95 grad

## Fișă de date

Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit

### Accesorii

Set de știfturi elastice 10 bucăți Tip 2	259047 2
Șurub pentru pârgă cu articulație Tip 2	259018 2
Pârgă cu articulație Tip 2	259015 2
Set de arcuri 10 bucăți Tip 2	259044 2
Portplăcuță Tip 2	259031 2