



## KOMET KUB Quatron® Burghiu monobloc cu plăcuțe amovibile Coadă ABS®, 4xD, Ø DC: 17mm



### Date comandă

Numărul de comandă	235507 17
GTIN	4047109091115
Clasa articolului	24P

### Descriere

#### Aplicație:

Cu plăcuțe amovibile Cod 236520 – 236576.

#### Notă:

Utilizare numai în condiții **stabile** de funcționare a mașinii. **Găurire cu deplasare a axului până la  $V_{max} = 0,25 \text{ mm}$** , de ex. cu dispozitivul excentric de ajustare Cod 239010 – 239012. Ø maxim = D+0,5 mm poate fi obținut prin modulare. Alte dimensiuni pot fi livrate la cerere.

### Descriere tehnică

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	239652 6IP1 (0,6 Nm)
Număr de dinți Z	1
Lungime utilă L <sub>1</sub>	68 mm
Ø cozii ABS® D <sub>s</sub>	50 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SOEX 050204 13-...
Serie	KUB Quatron®
Ø nominal D	17
Lungimea totală L	134 mm
Lungime activă L <sub>A</sub>	103 mm

Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuțe amovibile până la	4xD
Coadă tip	ABS
Răcire interioară	da
Tip produs	Burghiu cu plăcuțe amovibile

## Accesorii

Set de șuruburi de strângere Torx Plus® 10 buc. Acționare 6IP1	239652 6IP1
Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 0,6 Nm	211750 0,6