



KOMET KUB Quatron® Burghiu monobloc cu plăcuțe amovibile Coadă ABS®, 4xD, Ø DC: 41mm



Date comandă

Numărul de comandă	235507 41
GTIN	4047109097452
Clasa articolului	24P

Descriere

Aplicație:

Cu plăcuțe amovibile Cod 236520 – 236576.

Notă:

Utilizare numai în condiții **stabile** de funcționare a mașinii. **Găurire cu deplasare a axului până la $V_{max} = 0,25 \text{ mm}$** , de ex. cu dispozitivul excentric de ajustare Cod 239010 – 239012. Ø maxim = D+0,5 mm poate fi obținut prin modulare.

Alte dimensiuni pot fi livrate la cerere.

Descriere tehnică

Lungime utilă L_1	164 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	239652 20IP (6,3 Nm)
Ø cozii ABS® D_s	63 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SOEX 120508 44-...
Număr de dinți Z	1
Serie	KUB Quatron®
Ø nominal D	41
Lungimea totală L	252 mm
Lungime activă L_A	214 mm

Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuțe amovibile până la	4×D
Coadă tip	ABS
Răcire interioară	da
Tip produs	Burghiu cu plăcuțe amovibile

Accesorii

Set de șuruburi de strângere Torx Plus® 10 buc. Acționare 20IP	239652 20IP
Tijă de 8 mm cu magnetcu suport de biți 1/4 inch Lungimea totală 50 mm	659874 50
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim de torsiune 1600 cNm	659906 1600
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 1600 cNm	659957 1600