



KOMET KUB Quatron® Burghiu monobloc cu plăcuțe amovibile Coadă ABS®, 3×D, Ø DC: 50mm



Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 235505 50 |
| GTIN | 4047109084636 |
| Clasa articolului | 24P |

Descriere

Execuție:

Cu coadă ABS®.

Aplicație:

Cu plăcuțe amovibile Cod 236520 – 236576.

Livrare:

Inclusiv șuruburi de fixare (fără plăcuțe amovibile).

Notă:

A se utiliza doar în cazul condițiilor **stabile** de funcționare a mașinii.

Găurire cu deplasare a axului până la $V_{max} = 0,25$ mm, de exemplu, cu dispozitivul excentric de ajustare Cod 239010 – 239012.

Ø maxim = D+0,5mm poate fi obținut prin modulare.

Alte dimensiuni pot fi livrate la cerere.

Descriere tehnică

| | |
|--|----------------------|
| Ø cozii ABS® D _s | 63 mm |
| Lungime utilă L ₁ | 150 mm |
| Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile | 239652 8IP1 (1,3 Nm) |
| Cod ISO Plăcuță amovibilă | SOEX 07T308 23-.. |
| Număr de dinți Z | 1 |
| Serie | KUB Quatron® |

| | |
|--|----------------------------------|
| Ø nominal D | 50 |
| pentru Ø inch | 1 31/32 inch |
| Lungimea totală L | 243 mm |
| Lungime activă L _A | 205 mm |
| Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuțe amovibile până la | 3×D |
| Coadă tip | ABS |
| Utilizare găurire | Găurire de centruire |
| Utilizare găurire | Condiționat găurire transversală |
| Utilizare găurire | Găurire transversală |
| Utilizare găurire | Găurire în set |
| Utilizare găurire | Pătrundere cu boltă |
| Utilizare găurire | Scurgere oblică |
| Utilizare găurire | Găurire oblică |
| Utilizare găurire | convex |
| Răcire interioară | da |
| Tip produs | Burghiu cu plăcuțe amovibile |

Accesorii

| | |
|---|-------------|
| Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 1,3 Nm | 211750 1,3 |
| Set de șuruburi de strângere Torx Plus® 10 buc. Acționare 8IP1 | 239652 8IP1 |
| Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP | 674252 8IP |