



## KOMET KUB Quatron® Burghiu monobloc cu plăcuțe amovibile Coadă ABS®, 4xD, Ø DC: 42mm



### Date comandă

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 235507 42     |
| GTIN               | 4047109097469 |
| Clasa articolului  | 24P           |

### Descriere

#### Aplicație:

Cu plăcuțe amovibile Cod 236520 – 236576.

#### Notă:

Utilizare numai în condiții **stabile** de funcționare a mașinii. **Găurire cu deplasare a axului până la  $V_{max} = 0,25 \text{ mm}$** , de ex. cu dispozitivul excentric de ajustare Cod 239010 – 239012. Ø maxim =  $D+0,5 \text{ mm}$  poate fi obținut prin modulare.

Alte dimensiuni pot fi livrate la cerere.

### Descriere tehnică

|  |                      |
|--|----------------------|
| Lungime utilă $L_1$                      | 168 mm               |
| Număr de dinți Z                         | 1                    |
| Cod ISO Plăcuță amovibilă                | SOEX 120508 44-...   |
| Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile | 239652 20IP (6,3 Nm) |
| Ø cozii ABS® $D_s$                       | 63 mm                |
| Serie                                    | KUB Quatron®         |
| Ø nominal D                              | 42                   |
| Lungimea totală L                        | 256 mm               |
| Lungime activă $L_A$                     | 218 mm               |

|  |                              |
|--|------------------------------|
| Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuțe amovibile până la | 4xD                          |
| Coadă tip  | ABS                          |
| Răcire interioară  | da                           |
| Tip produs   | Burghiu cu plăcuțe amovibile |

## Accesorii

|  |             |
|--|-------------|
| Set de șuruburi de strângere Torx Plus® 10 buc. Acționare 20IP   | 239652 20IP |
| Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim de torsiune 1600 cNm | 659906 1600 |
| Tijă de 8 mm cu magnetcu suport de biți 1/4 inch Lungimea totală 50 mm                                     | 659874 50   |
| Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 1600 cNm             | 659957 1600 |