



KOMET KUB Quatron® Burghiu monobloc cu plăcuțe amovibile Coadă ABS®, 4xD, Ø DC: 33mm



Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 235507 33 |
| GTIN | 4047109097438 |
| Clasa articolului | 24P |

Descriere

Aplicație:

Cu plăcuțe amovibile Cod 236520 – 236576.

Notă:

Utilizare numai în condiții **stabile** de funcționare a mașinii. **Găurire cu deplasare a axului până la $V_{max} = 0,25 \text{ mm}$** , de ex. cu dispozitivul excentric de ajustare Cod 239010 – 239012. Ø maxim = D+0,5 mm poate fi obținut prin modulare.

Alte dimensiuni pot fi livrate la cerere.

Descriere tehnică

| | |
|--|-----------------------|
| Ø cozii ABS® D _s | 63 mm |
| Lungime utilă L ₁ | 132 mm |
| Număr de dinți Z | 1 |
| Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile | 239652 15IP1 (2,8 Nm) |
| Cod ISO Plăcuță amovibilă | SOEX 090408 32-... |
| Serie | KUB Quatron® |
| Ø nominal D | 33 |
| Lungimea totală L | 210 mm |
| Lungime activă L _A | 172 mm |

| | |
|--|------------------------------|
| Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuțe amovibile până la | 4xD |
| Coadă tip | ABS |
| Răcire interioară | da |
| Tip produs | Burghiu cu plăcuțe amovibile |

Accesorii

| | |
|---|--------------|
| Set de șuruburi de strângere Torx Plus® 10 buc. Acționare 15IP1 | 239652 15IP1 |
| Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 2,8 Nm | 211750 2,8 |