



KOMET KUB Quatron® Burghiu monobloc cu plăcuțe amovibile Coadă ABS®, 3×D, Ø DC: 63mm



Date comandă

Numărul de comandă	235505 63
GTIN	4047109084766
Clasa articolului	24P

Descriere

Execuție:

Cu coadă ABS®.

Aplicație:

Cu plăcuțe amovibile Cod 236520 – 236576.

Livrare:

Inclusiv șuruburi de fixare (fără plăcuțe amovibile).

Notă:

A se utiliza doar în cazul condițiilor **stabile** de funcționare a mașinii.

Găurire cu deplasare a axului până la $V_{max} = 0,25$ mm, de exemplu, cu dispozitivul excentric de ajustare Cod 239010 – 239012.

Ø maxim = D+0,5mm poate fi obținut prin modulare.

Alte dimensiuni pot fi livrate la cerere.

Descriere tehnică

Lungime utilă L ₁	189 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	239652 15IP1 (2,8 Nm)
Număr de dinți Z	1
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SOEX 090408 32-..
Ø cozii ABS® D _s	80 mm
Serie	KUB Quatron®

Ø nominal D	63
Lungimea totală L	287 mm
Lungime activă L _A	244 mm
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuțe amovibile până la	3×D
Coadă tip	ABS
Utilizare găurire	Găurire de centruire
Utilizare găurire	Condiționat găurire transversală
Utilizare găurire	Găurire transversală
Utilizare găurire	Găurire în set
Utilizare găurire	Pătrundere cu boltă
Utilizare găurire	Scurgere oblică
Utilizare găurire	Găurire oblică
Utilizare găurire	convex
Răcire interioară	da
Tip produs	Burghiu cu plăcuțe amovibile

Accesorii

Set de șuruburi de strângere Torx Plus® 10 buc. Acționare 15IP1	239652 15IP1
Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 2,8 Nm	211750 2,8