


KOMET® Plăcuță amovibilă, BK8425, Denumire tip W83: 13-010

Date comandă

Numărul de comandă	236520 13-010
GTIN	4047109103399
Clasa articolului	24Q

Descriere
Execuție:

Profil ascuțit, cu muchii așchietoare rotunjite și spațiu de formare a așchiilor sinterizat.

Notă:

Valorile de referință se raportează la KUB Quatron® 235500 – 235505.

Tip: Uni

Cod ISO Plăcuță amovibilă: SOEX 050204

Avans f în oțel < 900 N/mm²: 0,12 mm/rot

Descriere tehnică

Denumire	13-010
Avans f în oțel < 900 N/mm ²	0,12 mm/rot
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SOEX 050204
Adâncime maximă de așchiere $a_{p\max}$ la frezare laterală	0,67 mm
Adâncime maximă de așchiere $a_{p\max}$ pentru canale complete	0,67 mm
Serie	KUB Quatron®

Numărul de schimbări / tășuri	4
Categorie	BK8425
Tip	Uni
Materialul sculei	Carbură
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru găurire