

**Chingă rotundă portocalie 10000 kg, Lungime utilă: 1 m****Date comandă**

Numărul de comandă	086285 1
GTIN	2050001735904
Clasa articolului	08Z

**Descriere****Execuție:**

Chingi rotunde extrem de rezistente (EN 1492-2) fără cusătură și căptușeală simplă rezistentă la frecare.

**Aplicație:**

Pentru ridicarea și deplasarea componentelor.

**Notă:**

Posibilitate de livrare până la următoarele sarcini de ridicare: 150 t (Poliester), 180 t (Dyneema).

**Descriere tehnică**

Circumferința	2 m
Lungime utilă	1 m
Lățimea buclei	91 mm
Capacitate portantă simplă directă WLL	10000 kg
Capacitate portantă simplă strangulată WLL	8000 kg
Capacitate portantă dublă WLL până la 7°	20000 kg
Capacitate portantă dublă WLL 7° – 45°	14000 kg
Capacitate portantă dublă WLL 45° – 60°	10000 kg
Tip produs	Chingă rotundă

