

Cuțit de strunjit, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 20/12mm**Date comandă**

Numărul de comandă	250020 20/12
GTIN	4045197650054
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Set de arcuri	259044 2
Mărime coadă	20 mm
Pârghie cu articulație	259015 2
Set de știfturi elastice	259047 2
Șurub pentru pârghia cu articulație	259018 2
Mărimea plăcuței	12 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	CN.. 1204..
Cod ISO Suport	PCBNR/L 2020K12
Lățimea funcțională L ₄	25 mm
Lungime cap L ₁	28 mm
Portplăcuță	259031 2
Lungimea totală L	125 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	75 grad

Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire frontală
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Pârghie cu articulație Tip 2	259015 2
Portplăcuță Tip 2	259031 2
Set de arcuri 10 bucăți Tip 2	259044 2
Set de știfturi elastice 10 bucăți Tip 2	259047 2
Șurub pentru pârghia cu articulație Tip 2	259018 2