

**Cuțit de strunjit, pe stânga, Mărime coadă / plăcuță: 20/12mm****Date comandă**

Numărul de comandă	250021 20/12
GTIN	4045197650078
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Plăcuță amovibilă compatibilă	CN.. 1204..
Cod ISO Suport	PCBNR/L 2020K12
Set de știfturi elastice	259047 2
Portplăcuță	259031 2
Set de arcuri	259044 2
Lungime cap L <sub>1</sub>	28 mm
Mărimea plăcuței	12 mm
Lățimea funcțională L <sub>4</sub>	25 mm
Mărime coadă	20 mm
Șurub pentru pârgă cu articulație	259018 2
Pârgă cu articulație	259015 2
Lungimea totală L	125 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	75 grad

Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire frontală
Tip produs	Cuțit de strunjit

## Accesorii

Set de știfturi elastice 10 bucăți Tip 2	259047 2
Pârghie cu articulație Tip 2	259015 2
Portplăcuță Tip 2	259031 2
Set de arcuri 10 bucăți Tip 2	259044 2
Șurub pentru pârghia cu articulație Tip 2	259018 2