

Garant**Bară de strunjit din oțel, pe dreapta, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 40/16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	250036 40/16
GTIN	4045197654373
Clasa articolului	21T

Descriere**Execuție:**

Bare de strunjit tip PCLNR la 95° pentru plăcuțe CN.

Descriere tehnică

Mărimea plăcuței	16 mm
Decalaj central L ₃	27 mm
Șurub pentru pârghia cu articulație	259018 11
Set de știfturi elastice	259047 4
Cod ISO Suport	A40T PCLNR/L16
Portplăcuță	259031 35
Plăcuță amovibilă compatibilă	CN.. 1606..
Set de arcuri	259044 6
Ø minim al găurii prealabile D _{min}	50 mm
Pârghie cu articulație	259015 12
Lungimea totală L	300 mm
Înălțime de strângere L ₂	38,5 mm
Unghi de reglare κ	95 grad
Ø cozii D _s	40 mm

Standard	DIN 8024
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	3×D
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală la interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Pârghie cu articulație Tip 12	259015 12
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Set de știfturi elastice 10 bucăți Tip 4	259047 4
Portplăcuță Tip 35	259031 35
Set de arcuri 10 bucăți Tip 6	259044 6
Șurub pentru pârghia cu articulație Tip 11	259018 11
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500