

Garant**Cuțit de strunjit, pe stânga, Mărime coadă / plăcuță: 25/12mm****Date comandă**

Numărul de comandă	250025 25/12
GTIN	4045197650160
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Set de arcuri	259044 2
Mărime coadă	25 mm
Pârghie cu articulație	259015 2
Lățimea funcțională L ₄	32 mm
Portplăcuță	259031 2
Set de știfturi elastice	259047 2
Lungime cap L ₁	33 mm
Cod ISO Suport	PCSNR/L 2525M12
Plăcuță amovibilă compatibilă	CN.. 1204..
Mărimea plăcuței	12 mm
Șurub pentru pârghia cu articulație	259018 2
Lungimea totală L	150 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	45 grad

Fișă de date

Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Set de arcuri 10 bucăți Tip 2	259044 2
Portplăcuță Tip 2	259031 2
Set de știfturi elastice 10 bucăți Tip 2	259047 2
Șurub pentru pârghia cu articulație Tip 2	259018 2
Pârghie cu articulație Tip 2	259015 2