

Garant**Bară de strunjit din oțel, pe dreapta, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 50/16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	250036 50/16
GTIN	4045197654380
Clasa articolului	21T

Descriere**Execuție:**

Bare de strunjit tip PCLNR la 95° pentru plăcuțe CN.

Descriere tehnică

Plăcuță amovibilă compatibilă	CN.. 1606..
Cod ISO Suport	A50U PCLNR/L16
Ø minim al găurii prelabile D_{min}	63 mm
Decalaj central L_3	35 mm
Mărimea plăcuței	16 mm
Set de știfturi elastice	259047 4
Set de arcuri	259044 6
Portplăcuță	259031 35
Șurub pentru pârgă cu articulație	259018 11
Pârgă cu articulație	259015 12
Lungimea totală L	350 mm
Înălțime de strângere L_2	48 mm
Unghi de reglare κ	95 grad
Ø cozii D_s	50 mm

Standard	DIN 8024
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	3xD
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală la interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Pârghie cu articulație Tip 12	259015 12
Set de știfturi elastice 10 bucăți Tip 4	259047 4
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Portplăcuță Tip 35	259031 35
Șurub pentru pârghia cu articulație Tip 11	259018 11
Set de arcuri 10 bucăți Tip 6	259044 6
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500