

**Garant****Bară de strunjit din oțel, pe stânga, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 20/09mm****Date comandă**

Numărul de comandă	250037 20/09
GTIN	4045197650221
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Șurub pentru pârghia cu articulație	259018 9
Decalaj central L <sub>3</sub>	13 mm
Cod ISO Suport	A20Q PCLNR/L09
Ø minim al găurii prelabile D <sub>min</sub>	25 mm
Mărimea plăcuței	9 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	CN.. 09T3..
Pârghie cu articulație	259015 11
Lungimea totală L	180 mm
Înălțime de strângere L <sub>2</sub>	18 mm
Unghi de reglare κ	95 grad
Ø cozii D <sub>s</sub>	20 mm
Standard	DIN 8024
Tip de utilizare	pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	3×D
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală la interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

## Accesorii

Bit de precizie pentru șurubul hexagonal, 1/4 țoli E 6,3  
Hexagon 2 mm

674242 2

Șurub pentru pârgă cu articulație Tip 10

259018 10

Pârgă cu articulație Tip 11

259015 11

Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije  
interschimbabile Momentul maxim 500 cNm

659957 500