

**Cuțit de strunjit, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 25/12mm****Date comandă**

Numărul de comandă	250022 25/12
GTIN	4045197650108
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Set de știfturi elastice	259047 2
Portplăcuță	259031 2
Set de arcuri	259044 2
Mărimea plăcuței	12 mm
Șurub pentru pârghia cu articulație	259018 2
Lungime cap L <sub>1</sub>	33 mm
Cod ISO Suport	PCKNR/L 2525M12
Lățimea funcțională L <sub>4</sub>	32 mm
Pârghie cu articulație	259015 2
Mărime coadă	25 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	CN.. 1204..
Lungimea totală L	150 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	75 grad

Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire frontală
Tip produs	Cuțit de strunjit

## Accesorii

Set de știfturi elastice 10 bucăți Tip 2	259047 2
Set de arcuri 10 bucăți Tip 2	259044 2
Pârghie cu articulație Tip 2	259015 2
Șurub pentru pârghia cu articulație Tip 2	259018 2
Portplăcuță Tip 2	259031 2