

**Garant****Bară de strunjit din oțel, pe stânga, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 25/09mm****Date comandă**

Numărul de comandă	250037 25/09
GTIN	4045197654397
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Set de arcuri	259044 4
Pârghie cu articulație	259015 10
Portplăcuță	259031 27
Șurub pentru pârghia cu articulație	259018 12
Decalaj central L <sub>3</sub>	17 mm
Mărimea plăcuței	9 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	CN.. 09T3..
Cod ISO Suport	A25R PCLNR/L09
Ø minim al găurii prelabile D <sub>min</sub>	32 mm
Set de știfturi elastice	259047 2
Lungimea totală L	200 mm
Înălțime de strângere L <sub>2</sub>	23 mm
Unghi de reglare κ	95 grad
Ø cozii D <sub>s</sub>	25 mm
Standard	DIN 8024
Tip de utilizare	pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	3×D

Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală la interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

## Accesorii

Pârghie cu articulație Tip 11	259015 11
Șurub pentru pârghia cu articulație Tip 12	259018 12
Bit de precizie pentru șurubul hexagonal, 1/4 țoli E 6,3 Hexagon 2 mm	674242 2
Portplăcuță Tip 27	259031 27
Set de arcuri 10 bucăți Tip 4	259044 4
Set de știfturi elastice 10 bucăți Tip 2	259047 2
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500