

**Garant****Bară de strunjit din oțel, pe dreapta, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 20/09mm****Date comandă**

Numărul de comandă	250036 20/09
GTIN	4045197650177
Clasa articolului	21T

**Descriere****Execuție:**

Bare de strunjit tip PCLNR la 95° pentru plăcuțe CN.

**Descriere tehnică**

Pârghie cu articulație	259015 11
Mărimea plăcuței	9 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	CN.. 09T3..
Cod ISO Suport	A20Q PCLNR/L09
Șurub pentru pârghia cu articulație	259018 9
Decalaj central L <sub>3</sub>	13 mm
Ø minim al găurii prelabile D <sub>min</sub>	25 mm
Lungimea totală L	180 mm
Înălțime de strângere L <sub>2</sub>	18 mm
Unghi de reglare κ	95 grad
Ø cozii D <sub>s</sub>	20 mm
Standard	DIN 8024
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	3×D

Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală la interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

## Accesorii

Pârghie cu articulație Tip 11	259015 11
Bit de precizie pentru șurubul hexagonal, 1/4 țoli E 6,3 Hexagon 2 mm	674242 2
Șurub pentru pârghia cu articulație Tip 10	259018 10
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500