

Cuțit de strunjit, pe stânga, Mărime coadă / plăcuță: 25/12mm**Date comandă**

Numărul de comandă	250023 25/12
GTIN	4045197650122
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Lungime cap L ₁	33 mm
Cod ISO Suport	PCKNR/L 2525M12
Mărimea plăcuței	12 mm
Set de știfturi elastice	259047 2
Set de arcuri	259044 2
Lățimea funcțională L ₄	32 mm
Mărime coadă	25 mm
Pârghie cu articulație	259015 2
Plăcuță amovibilă compatibilă	CN.. 1204..
Șurub pentru pârghia cu articulație	259018 2
Portplăcuță	259031 2
Lungimea totală L	150 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	75 grad

Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire frontală
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Set de arcuri 10 bucăți Tip 2	259044 2
Pârghie cu articulație Tip 2	259015 2
Set de știfturi elastice 10 bucăți Tip 2	259047 2
Șurub pentru pârghia cu articulație Tip 2	259018 2
Portplăcuță Tip 2	259031 2