

Garant**Cuțit de strunjit, pe stânga, Mărime coadă / plăcuță: 25/16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	250019 25/16
GTIN	4045197654359
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Lungime cap L ₁	33 mm
Cod ISO Suport	PCLNR/L 2525M16
Set de arcuri	259044 6
Pârghie cu articulație	259015 12
Mărime coadă	25 mm
Portplăcuță	259031 35
Șurub pentru pârghia cu articulație	259018 11
Plăcuță amovibilă compatibilă	CN.. 1606..
Lățimea funcțională L ₄	32 mm
Mărimea plăcuței	16 mm
Set de știfturi elastice	259047 4
Lungimea totală L	150 mm
Standard	DIN ISO 5610
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	95 grad

Fișă de date

Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Portplăcuță Tip 35	259031 35
Set de arcuri 10 bucăți Tip 6	259044 6
Pârghie cu articulație Tip 12	259015 12
Set de știfturi elastice 10 bucăți Tip 4	259047 4
Șurub pentru pârghia cu articulație Tip 11	259018 11