

Garant**Bară de strunjit din oțel, pe dreapta, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 25/09mm**

Date comandă

Numărul de comandă	250036 25/09
GTIN	4045197650184
Clasa articolului	21T

Descriere

Execuție:

Bare de strunjit tip PCLNR la 95° pentru plăcuțe CN.

Descriere tehnică

Șurub pentru pârghia cu articulație	259018 12
Plăcuță amovibilă compatibilă	CN.. 09T3..
Ø minim al găurii prelabile D_{min}	32 mm
Set de arcuri	259044 4
Set de știfturi elastice	259047 2
Portplăcuță	259031 27
Decalaj central L_3	17 mm
Pârghie cu articulație	259015 10
Cod ISO Suport	A25R PCLNR/L09
Mărimea plăcuței	9 mm
Lungimea totală L	200 mm
Înălțime de strângere L_2	23 mm
Unghi de reglare κ	95 grad
Ø cozii D_s	25 mm

Standard	DIN 8024
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	3xD
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală la interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Șurub pentru pârghia cu articulație Tip 12	259018 12
Bit de precizie pentru șurubul hexagonal, 1/4 țoli E 6,3 Hexagon 2 mm	674242 2
Pârghie cu articulație Tip 11	259015 11
Portplăcuță Tip 27	259031 27
Set de arcuri 10 bucăți Tip 4	259044 4
Set de știfturi elastice 10 bucăți Tip 2	259047 2
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500