

Garant**Cuțit de strunjit, pe stânga, Mărime coadă / plăcuță: 32/16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	250019 32/16
GTIN	4045197650030
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Lățimea funcțională L ₄	40 mm
Portplăcuță	259031 35
Mărimea plăcuței	16 mm
Lungime cap L ₁	40 mm
Mărime coadă	32 mm
Set de arcuri	259044 6
Pârghie cu articulație	259015 12
Plăcuță amovibilă compatibilă	CN.. 1606..
Cod ISO Suport	PCLNR/L 3232P16
Șurub pentru pârghia cu articulație	259018 11
Set de știfturi elastice	259047 4
Lungimea totală L	170 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	95 grad

Fișă de date

Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Șurub pentru pârghia cu articulație Tip 11	259018 11
Pârghie cu articulație Tip 12	259015 12
Portplăcuță Tip 35	259031 35
Set de arcuri 10 bucăți Tip 6	259044 6
Set de știfturi elastice 10 bucăți Tip 4	259047 4