

**Garant****Bară de strunjit din oțel, pe dreapta, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 25/12mm****Date comandă**

Numărul de comandă	250036 25/12
GTIN	4045197650191
Clasa articolului	21T

**Descriere****Execuție:**

Bare de strunjit tip PCLNR la 95° pentru plăcuțe CN.

**Descriere tehnică**

Portplăcuță	259031 2
Set de știfturi elastice	259047 2
Pârghie cu articulație	259015 2
Ø minim al găurii prelabile $D_{min}$	32 mm
Cod ISO Suport	A25R PCLNR/L12
Șurub pentru pârghia cu articulație	259018 8
Plăcuță amovibilă compatibilă	CN.. 1204..
Set de arcuri	259044 2
Mărimea plăcuței	12 mm
Decalaj central $L_3$	17 mm
Lungimea totală $L$	200 mm
Înălțime de strângere $L_2$	24 mm
Unghi de reglare $\kappa$	95 grad
Ø cozii $D_s$	25 mm

Standard	DIN 8024
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	3×D
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală la interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

## Accesorii

Set de știfturi elastice 10 bucăți Tip 2	259047 2
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Pârghie cu articulație Tip 2	259015 2
Set de arcuri 10 bucăți Tip 2	259044 2
Portplăcuță Tip 2	259031 2
Șurub pentru pârghia cu articulație Tip 8	259018 8
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500