

Cuțit de strunjit, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 25/12mm**Date comandă**

Numărul de comandă	250024 25/12
GTIN	4045197650146
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Lățimea funcțională L ₄	32 mm
Set de arcuri	259044 2
Șurub pentru pârgă cu articulație	259018 2
Mărime coadă	25 mm
Cod ISO Suport	PCSNR/L 2525M12
Pârgă cu articulație	259015 2
Portplăcuță	259031 2
Mărimea plăcuței	12 mm
Lungime cap L ₁	33 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	CN.. 1204..
Set de știfturi elastice	259047 2
Lungimea totală L	150 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	45 grad

Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Set de arcuri 10 bucăți Tip 2	259044 2
Portplăcuță Tip 2	259031 2
Șurub pentru pârgă cu articulație Tip 2	259018 2
Pârgă cu articulație Tip 2	259015 2
Set de știfturi elastice 10 bucăți Tip 2	259047 2