

Garant**Cuțit de strunjit, pe stânga, Mărime coadă / plăcuță: 32/19mm****Date comandă**

Numărul de comandă	250019 32/19
GTIN	4045197650047
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Lungime cap L ₁	40 mm
Set de arcuri	259044 7
Șurub pentru pârgă cu articulație	259018 13
Pârgă cu articulație	259015 13
Mărimea plăcuței	19 mm
Cod ISO Suport	PCLNR/L 3232P19
Plăcuță amovibilă compatibilă	CN.. 1906..
Mărime coadă	32 mm
Lățimea funcțională L ₄	40 mm
Set de știfturi elastice	259047 5
Portplăcuță	259031 36
Lungimea totală L	170 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	95 grad

Fișă de date

Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Set de arcuri 10 bucăți Tip 7	259044 7
Pârghie cu articulație Tip 13	259015 13
Portplăcuță Tip 36	259031 36
Șurub pentru pârghia cu articulație Tip 13	259018 13