



Lampă pentru spațiul de lucru Planonlight LED, Putere absorbită: 30W



Date comandă

Numărul de comandă	081350 30
GTIN	2050001688927
Clasa articolului	04E

Descriere

Execuție:

Lampă revoluționară pentru spațiul de lucru cu tehnologie LED de ultimă oră. **Intensitate luminoasă aproape dublă** față de sistemele de iluminat existente, **cu un grad foarte mare de claritate și contrast al contururilor**.

Datorită **înălțimii constructive minime de 28 mm**, PLANONLIGHT LED poate fi montat în aproape toate spațiile de lucru, întrucât nu ocupă mult spațiu.

- **Densitate luminoasă foarte ridicată pe întreaga suprafață.**
- **Luminozitate extrem de ridicată, de calitatea luminii naturale, fără efect de orbire și fără pâlpâire, fără efecte stroboscopice.**
- **Dimabil progresiv (transformatorul nu este inclus în setul de livrare).**
- **Rezistent și la imersiunea (IP68) în emulsii agresive (IP69K).**
- **Curățare simplă – suprafață netedă și temperatură redusă a suprafeței (maxim 10°C peste temperatura mediului înconjurător).**
- **Nu necesită mentenanță.**
- **Certificată conform standardelor UL – pentru utilizare universală.**
- **Echipare ulterioară simplă prin montare de către utilizator.**
- **Conectare directă prin ștecărul mașinii M12 sau prin cablul de conectare livrat**

Funcționare:

IP69K: Protecție la pătrunderea de apă aflată sub presiune (etanșeitate la apă sub presiune) și protecție la pătrunderea de praf (etanșeitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

Notă:

Tensiune de lucru 24 V CC – conectare direct la tensiunea de rețea (230 V/50 Hz) distruge lampa!

Conectarea la tensiunea de rețea prin intermediul transformatorului Cod 081375.

Descriere tehnică

Greutate	2600 g
Putere absorbită	30 W
Corpuri de iluminat	Modul cu LED
Flux luminos	2800 lm
Unghi fix de distribuție a luminii	120 grad
Interval de temperatură	-20 - 55 °C
Înălțimea totală	28 mm
Tensiune nominală	230 V
Temperatură de culoare	6500 K
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Lățimea totală	97 mm
Lungimea totală	641 mm
Zonă ATEX	Nicio zonă ATEX
Clasă de protecție IP	IP 69K
Denumirea producătorului	20292
Tip produs	Lampă de mașină

Accesorii

Transformator cu intensitate reglabilă 230 V / 24 V 100 W	081376
Suport pentru PLANONLIGHT LED cu articulație sferică	081380
Transformator pentru PLANONLIGHT LED 24 V / 100 W	081375