

Garant

Bară de strunjit din oțel, pe dreapta, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 32/12mm



Date comandă

Numărul de comandă	250036 32/12
GTIN	4045197650207
Clasa articolului	21T

Descriere

Execuție:

Bare de strunjit tip PCLNR la 95° pentru plăcuțe CN.

Descriere tehnică

Set de știfturi elastice	259047 2
Set de arcuri	259044 2
Decalaj central L ₃	22 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	CN.. 1204..
Pârghie cu articulație	259015 2
Mărimea plăcuței	12 mm
Șurub pentru pârghia cu articulație	259018 2
Cod ISO Suport	A32S PCLNR/L12
Ø minim al găurii prelabile D _{min}	40 mm
Portplăcuță	259031 2
Lungimea totală L	250 mm
Înălțime de strângere L ₂	31 mm
Unghi de reglare κ	95 grad
Ø cozii D _s	32 mm

Standard	DIN 8024
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	3xD
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală la interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Set de știfturi elastice 10 bucăți Tip 2	259047 2
Bit de precizie pentru șurubul hexagonal, 1/4 țoli E 6,3 Hexagon 2 mm	674242 2
Pârghie cu articulație Tip 2	259015 2
Șurub pentru pârghia cu articulație Tip 2	259018 2
Set de arcuri 10 bucăți Tip 2	259044 2
Portplăcuță Tip 2	259031 2
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500