

Garant**Bară de strunjit din oțel, pe stânga, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 50/12mm****Date comandă**

Numărul de comandă	250037 50/12
GTIN	4045197654403
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Mărimea plăcuței	12 mm
Șurub pentru pârgă cu articulație	259018 2
Cod ISO Suport	A50U PCLNR/L12
Pârgă cu articulație	259015 2
Set de arcuri	259044 2
Portplăcuță	259031 2
Set de știfturi elastice	259047 2
Ø minim al găurii prelabile D_{min}	63 mm
Decalaj central L_3	35 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	CN.. 1204..
Lungimea totală L	350 mm
Înălțime de strângere L_2	48 mm
Unghi de reglare κ	95 grad
Ø cozii D_s	50 mm
Standard	DIN 8024
Tip de utilizare	pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	3xD

Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală la interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Set de știfturi elastice 10 bucăți Tip 2	259047 2
Set de arcuri 10 bucăți Tip 2	259044 2
Pârghie cu articulație Tip 2	259015 2
Portplăcuță Tip 2	259031 2
Bit de precizie pentru șurubul hexagonal, 1/4 țoli E 6,3 Hexagon 2 mm	674242 2
Șurub pentru pârghia cu articulație Tip 2	259018 2
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500